



Etykiety papierowe białe matowe

Lp	Z ODCIĄGIEM				BEZ ODCIĄGU			
	Format		Ilość etykiet na arkuszu	Rogi etykiet Odstępy	Format		Ilość etykiet na arkuszu	Rogi etykiet Odstępy
	Szerokość	Wysokość			Szerokość	Wysokość		
1	8	8	651 (21x31)	P, BO				
2	10	140	42 (21x2)	P, BO	28	74		
3	17,4	25,5	132 (12x11)	P, BO	30	19,8	105 (7x15)	P, BO
4	20	32			31	80R		
5	20	33	90 (10x9)	P, BO				
6	24	12	192 (8x24)	P, BO				
7	25	25	88 (8x11)	P, BO				
8	25,4	10						
9	26	74	32 (8x4)	P, BO				
10	28	74	28 (7x4)	P, BO				
11	29	38	49 (7x7)	P, BO				
12	30	10	203 (7x29)	P, BO				
13	30	19						
14	30	25	77 (7x11)	P, BO				
15	31	31R	54 (6x9)	O,BO				
16	35	55,4	25 (5x5)	P, BO	42	27,5	50 (5x10)	P, BO
17	38	21	65 (5x13)	P, BO	45	15	72 (4x18)	P, Odstęp
18	38	21P	65 (5x13)	O, Odstęp				
19	38	21,2 (SK.)						
20	39,6	51	25 (5x5)	P, BO				
21	40	12	120 (5x24)	P, BO				
22	40	23,3	48 (4x12)	P, BO				
23	40	40	35 (5x7)	P, BO	48	25	40 (4x10)	P, BO
24	40	70	20 (5x4)	O,BO				
25	45	4,5						
26	45	21						
27	45	30P	36 (4x9)	O,Odstęp				
28	45	50	20 (4x5)	O, Odstęp				
29	48	18,5	60 (4x15)	P, BO	52,4	16	68 (4x17)	P, BO
30	48	23,8	48 (4x12)	P, BO	52,4	21,2	56 (4x14)	P, BO
31	48	48	24 (4x6)	P, BO	52,4	25,4		
32	48	70	16 (4x4)	P, BO	52,4	29,6	40 (4x10)	P, BO
33	48,3	33,87	32 (4x8)	O,BO	52,5	74		
34	48,5	25,4	40 (4x10)	P, BO				
35	49	38P	28 (4x7)	O,Odstęp				
36	50	47,5	24 (4x6)	P, BO	63,5	38,1	21 (3x7)	O, Odstęp
37	51	34						
38	52	16						
39	52	21	56 (4x14)	P, BO	63,5	38,1P	21 (3x7)	O,Odstęp
40	52	25	44 (4x11)	P, BO	64,3	33,8	24 (3x8)	P, BO
41	52	29	40 (4x10)	P, BO				
42	52	37	32 (4x8)	P, BO	66	33,8	24 (3x8)	P, BO
43	52	147,5	8 (4x2)	P, BO				
44	52,5	41	28 (4x7)	P, BO				
45	52,5	74						
46	63	39,5	21 (3x7)	P, BO	68	50P	15 (3x5)	O,Odstęp
47	63,5	25,4	33 (3x11)	O, Odstęp				
48	63,5	38,1	21 (3x7)	O, Odstęp	70	25,4	33 (3x11)	P, BO
49	63,5	46,6						
50	64,3	33,8	24 (3x8)	P, BO				
51	64,7	42,16	21 (3x7)	P, BO	70	32	27 (3x9)	P, BO
52	65	23	36 (3x12)	P, BO				
53	65	140						
54	66	33,9	24 (3x8)	P, BO	70	37	24 (3x8)	P, BO
55	68,33	35P	24 (3x8)	P, BO				
56	68,33	35	24 (3x8)	O, BO	70	38,1	21 (3x7)	P, BO
57	70	16,9	51 (3x17)	P, BO				
58	70	25						
59	70	29,6	30 (3x10)	P, BO				
60	70	32	27 (3x9)	P, BO	70	42,3	21 (3x7)	P, BO
61	70	36	24 (3x8)	P, BO	70	50,8	15 (3x15)	P, BO
62	70	37	24 (3x8)	P, BO	70	148,5	6 (3x2)	P, BO
63	70	38,1	21 (3x7)	P, BO				
64	70	41	21 (3x7)	P, BO				
65	70	42,3	21 (3x7)	P, BO				
66	70	50,8	15 (3x5)	P, BO	95	40	14 (2x7)	P, BO

67	70	52	10 (2x5)	O, Odstep				
68	70	59	15 (3x5)	P, BO	96	50.8P	10 (2x5)	O, Odstep
69	70	70	12 (3x4)	P, BO				
70	76,2	46,6	12 (2x6)	O, Odstep	97	34	16 (2x8)	P, BO
71	80	20						
72	80	30.6R	18 (2x9)	O, Odstep				
73	80	40	14 (2x7)	O, Odstep	97	42,3	12 (2x6)	P, BO
74	80	132						
75	85	38	14 (2x7)	P, BO	97	85		
76	85	50	10 (2x5)	P, BO	99,1	93,1	6 (2x3)	O, Odstep
77	85	55						
78	88,9	36,1						
79	88	18						
80	89	37						
81	89	49,19		O, Odstep				
82	92	95						
83	95	28	20 (2x10)	P, BO				
84	95	40						
85	95	92						
86	96	42,35	12 (2x6)	O, Odstep	105	33,8	16 (2x8)	P, BO
87	96	50,8	10 (2x5)	O, Odstep	105	37	16 (2x8)	P, BO
88	97	42,3	12 (2x6)	P, BO	105	38.1		
89	97	67,7	8 (2x4)	P, BO	105	42.3	14 (2x7)	P, BO
90	99	34P	16 (2x8)	O, Odstep				
91	99	67						
92	99	109	4 (2x2)	P, BO	105	48	12 (2x6)	P, BO
93	99	145P	4 (2x2)	O, BO	105	50,8	10 (2x5)	P, BO
94	99.1	38.1P	14 (2x7)	O, Odstep				
95	99.1	93.1P	6 (2x3)	O, Odstep	105	57	10 (2x5)	P, BO
96	100	70						
97	100	71						
98	103	50	10 (2x5)	P, BO	105	70	8 (2x4)	P, BO
99	104	41						
100	105	14.8	40 (2x20)	O, BO	105	74	8 (2x4)	P, BO
101	105	24	24 (2x12)	P, BO				
102	105	33,8	16 (2x8)	P, BO	105	148	4 (2x2)	P, BO
103	105	35	16 (2x8)	O, BO				
104	105	37	16 (2x8)	P, BO				
105	105	38	14 (2x7)	P, BO				
106	105	41	14 (2x7)	P, BO				
107	105	42	14 (2x7)	P, perfo.				
108	105	42,3	14 (2x7)	P, BO	190	38	7 (1x7)	P, BO
109	105	48	12 (2x6)	P, BO				
110	105	49R						
111	105	50.8	10 (2x5)	O, BO				
112	105	57	10 (2x5)	P, BO				
113	105	59	10 (2x5)	P, BO	192	72P	4 (1x4)	O, BO
114	105	70	8 (2x4)	P, BO				
115	105	74	8 (2x4)	P, BO				
116	105	99	6 (2x3)	P, BO				
117	105	148	4 (2x2)	P, BO				
118	105	296	2 (2x1)	P, BO				
119	134	11P	24 (1x24)	O, BO				
120	134	20	14 (1x14)	O, BO				
121	134	28						
122	160	250						
123	163	30	9 (1x9)	P, BO				
124	180	29	10 (1x10)	P, BO				
125	185,5	38						
126	192	39	7 (1x7)	O, BO				
127	192	62P	4 (1x4)					
128	192	90	3 (1x3)	O, BO				
129	192,5	62	4 (1x4)	O, BO				
130	195	46P	6 (1x6)	O, BO				
131	195	46	6 (1x6)	O, BO				
132	196	68						
133	198	68	3 (1x3) perfo	O, Odstep				
134	199	144P	2 (1x2)	O, BO				
135	200	63,5	4 (1x4)	P, BO				
136	204	296	1	O, BO				
137	207	132						
138	208	45	6 (1x6)	O, Odstep				
139	209	21	14 (1x14)	P, BO				
140	209	48						
141	210	29,5			210	17		
142	210	59,4	5 (1x5)	O, BO	210	30		

143	210	74	4 (1x4)	P, BO	210	37,13		
144	210	98,38	3 (1x3)	P, BO				
145	210	148	2 (1x2)	P, BO				
146	210	148	1	Proste	pełny arkusz A5			
147	210	296	1	Proste	pełny arkusz A4			
148	420	296	1	Proste	pełny arkusz A3			
149	CD ROM2	fi 36, fi 117	2	Odstęp				
150	CD ROM3	fi 37, fi 113	3	Odstęp				
151	fi 31		54 (6x9)	Odstęp				
152	fi 40		28 (4x7)	Odstęp				
153	fi 45							
154	fi 47		24 (4x6)	Odstęp				
155	fi 63		12 (3x4)	Odstęp				
156	fi 80		6 (2x3)	Odstęp				

etykiety z odciążeniem -- to takie które posiadają jednomilimetrowe obrzeże wokół całego arkusza i na nim znajduje się zabezpieczenie przed wypływaniem kleju przy stosowaniu etykiet na kserokopiarkach i nowych drukarkach laserowych gdzie występują wysokie temperatury